

ゴーグル

1. アイピースの種類は、作業内容に応じてお選び下さい(56ページ参照)

エコソフトゴーグル (記号:AR) 安全文化の「創造」参加作品

自然環境にやさしい 人にもやさしい 密着性に優れた オールプラスチック

環境に配慮した新素材ゴーグル



JIS規格品

EC-70AR TBETC

69g

- フレーム材質 : エラストマー
- バンド材質 : エラストマー
- フレームカラー : クリスタルクリアー
- アイピースの種類 : TBETC(両面防曇) TBETCH(表ハード・内防曇)の3種類
- 開閉ベンチレーション付
- 回転バンド式
- 防爆形
- マスク併用可
- めがね併用可
- アイピース交換可
- サイズ:(W)179×(H)93×(D)70mm



JIS規格品

EC-56AR TBETC

70g

- フレーム材質 : エラストマー
- バンド材質 : エラストマー
- フレームカラー : クリスタルクリアー
- アイピースの種類 : TBETC(両面防曇) TBETCH(表ハード・内防曇)の3種類
- ベンチレーション付
- クッション及び液体侵入防止用溝付
- 防爆形
- めがね併用可
- アイピース交換可
- サイズ:(W)192×(H)88×(D)80mm

クリーンルーム用静電防止ゴーグル (記号:CL) 半導体工場・クリーンルームに最適



JIS規格品

GL-56CL TBETC

83g

GL-56CL

- 静電防止
- 防爆形
- クリーンルーム
- 開閉式ベンチレーション付
- 高性能シリコンバンド
- クッション及び液体侵入防止用溝付
- めがね併用可
- アイピース交換可
- TBETCアイピース入
- 特殊透明軟質塩ビフレーム
- サイズ:(W)192×(H)88×(D)80mm

スタンダードゴーグル



JIS規格品

GL-70 TBETC

79g

- 透明軟質塩ビフレーム
- 開閉式ベンチレーション付
- サイズ:(W)179×(H)93×(D)70mm
- 防爆形
- 回転バンド式
- アイピース交換可
- マスク併用可
- めがね併用可



JIS規格品

GL-56 TBETC

82g

- 透明軟質塩ビフレーム
- 開閉式ベンチレーション付
- サイズ:(W)192×(H)88×(D)80mm
- 防爆形
- めがね併用可
- アイピース交換可
- クッション及び液体侵入防止用溝付

オリジナルゴーグル



430

42g

- 布バンド付(着脱可)
- サイズ:(W)156×(H)75×(D)77mm
- アイピース交換可
- ヘッドクッション付:430H(HB・HO)



417

21g

- オールプラスチックアイピース
- ダイレクトベンチレーション付
- サイズ:(W)170×(H)92×(D)83mm
- 接続モルト付
- めがね併用可



422

46g

- 上部アルミ多孔板
- サイズ:(W)164×(H)101×(D)84mm
- 通気性
- めがね併用可
- アイピース交換可

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

産業用度付めがね・保護具収納ケース
ペンライトホルダー・聴覚保護具

保守管理用品・附属品
超音波洗浄器

高性能送風式保護面
WINBO FX

スーパーワイド

QAヘッドバンドゴーグル

新製品

ギュッとフィット!

楽々調整

ANSI規格品



GL-3600 AF

125g

GL-3600

- グレー半透明軟質塩ビフレーム
- サイズ:(W)178×(H)90×(D)85mm
- 30mm巾広クイックアジャストヘッドバンド
- ダイレクトベンチレーション付
- めがね併用可
- マスク併用可
- PC平面カーブ両面防曇アイピース
- UVカット
- 両サイド内側、眼鏡テンブル避け凹み成形
- アイピース交換可

※スペアバンドの販売はありません

クイックアジャスト ヘッドバンド (QA) 「締め・緩め」が簡単に調節できます

バンドを締める



バンドを緩める



眼鏡テンブル避け凹み成形



広視界ワイド平面カーブアイピース



ソフトリム付ゴーグルシリーズ

グレーフレーム

接顔部軟質エコ素材により
“密着フィット”

ANSI規格品



GL-1010 AF

90g

ソフトリム付ゴーグルの特徴

- アウターフレーム:ポリプロピレン
- インナーフレーム(二重構造・一体成形)
- アイピース側:ポリプロピレン
- 接顔部側:軟質エラストマー
- サイズ:(W)178×(H)82×(D)84mm
- 防爆形
- 上下ダイレクトベンチレーション付
- 25mm巾広布バンド(長さ調整式)
- バンド(連結部品付)交換可
- めがね・マスク併用可
- PC球面2mm厚 両面防曇アイピース
- UVカット

アイピース交換手順



写真①



写真②

- ① 両サイドのバンドフックを回してはまず (写真①)
 - ② インナーを両手で内向きに折り曲げる (写真②)
 - ③ ②と同時に上部ツメがはずれます
 - ④ 下部ツメをはずす
- ★取り付けは逆手順でおこなってください
注意: 必ず手順に従って交換して下さい。無理に上部ツメを押し抜くと折れることがあります

※この製品はスペアアイピースはありません



413 TC

85g

- 黒ゴムフレーム
- 接顔部モルト付
- レギュラーアイピース入は、穴あきフレーム
- TC、TCH アイピース入は、穴なしフレーム
- 413B: モルトなし
- サイズ:(W)192×(H)94×(D)80mm
- アイピース交換可
- めがね併用可
- 440: マスク併用可
- 440B: モルトなし



4010 AF

57g

- 透明軟質塩ビフレーム
 - 上下ベンチレーション付
 - アイピース交換可
 - PC両面防曇1.0mm厚アイピース
 - サイズ:(W)196×(H)87×(D)59mm
 - めがね併用可
- 注: この製品はスペアアイピースはありません