

# めがねケース/めがねホルダー/サイドシールド

## トーアの携帯用めがねケースシリーズ

保護面

JIS規格解説  
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説  
遮光めがね

特選品コーナー

産業用度付めがね・保護具収納ケース  
ペンライトホルダー・聴覚保護具


保守管理品・附属品  
超音波洗浄器

高性能送風式保護面  
WINBO FX



### No.5 めがねケース

- サイド付メタルフレーム用
- ベルト通し付(補強縫製)
- 内側布地付ハード板入
- パネ式口
- 200×90mm
- ケースカラー：ダークブルー
- たて型



### No.6 めがねケース

- オーバークラス用
- 巾広ベルト通し付(補強縫製)
- 内側布地付ハード板入
- マジックテープ式口
- (H)50×190×80mm
- ケースカラー：ダークブルー
- たて型



### No.1 めがねケース

- UL-100用
- ヨコ型
- ハードケース
- ケースカラー：黒
- ベルト通し付



### No.4 めがねケース

- 簡易式めがねケース
- たて型
- パネ式口
- ケースカラー：黒、茶、赤、青、白の5種
- 185×95mm



### No.8 めがね袋

- 吊り下げ用布巾着袋
- たて型
- 200×100mm
- カラー：黒

## めがねホルダー

「アンティーク」&「メーキャップ」

### 木製ホルダー



### GH グラスホルダー

- リング(セルローズ)
- 黒ひも(ナイロン)76cm
- リングカラー：黒色 (GHB)
- オレンジ (GHO)
- 紫 (GHV) の3色



### 209 めがねチェーン

- プラスチック製
- 黒、黄、紺、青の4色

### LH ループホルダー

- リング(木製)
- ひも(コットン)76cm
- ひもカラー：茶1色



### 210 めがねバンド


- 布ひも製
- 黒1色



### 211N ロック付めがねバンド

- ロック付布ひも製
- 黒1色

## サイドシールド



### 202B フリーサイドシールド

- 各種めがねに簡単に着脱できます
- 透明、黒の2種類



### 203 メタルフレーム用サイドシールド

- メタルフレーム差し込み式
- 着脱簡易
- 透明、スモーク、グリーン、ブラックの4種類

### 203 サイド着脱方法



# 超音波洗浄器/シャンプー/トレシー/スプレー/クリンコート

## 超音波洗浄器

※2槽式超音波洗浄器等、いろいろございますので、お問い合わせ下さい

### SWS510



## この手軽さが便利です

- 超音波で微細な隙間の汚れをスッキリ
- コンパクトなシンプルデザイン
- 5段階の選べるタイマー機能
- 耐久性に優れるステンレスタンク
- 動作ボタンを押すだけの簡単操作
- 自動タイマーで切り忘れ防止

#### 【仕様】

定格電源	AC100V 50/60Hz(電源コード約1.6m)
消費電力	26W
発振周波数	42KHz
タイマー設定	5段階(60秒、120秒、180秒、240秒、300秒)
本体寸法	巾153×奥行210×高さ122mm
洗浄槽寸法	巾125×奥行148×高さ45mm
重量	約1kg

#### セット内容

- 本体
- 時計ホルダー・洗浄カゴ
- 洗浄液100ml

#### 付属品



#### 別売

洗浄液(1ℓ)は別売しています



洗浄液(1ℓ)

## めがねのシャンプー

※コーティングが劣化したレンズや傷のついたレンズ、フレームには使用できません。  
※べっ甲、革、木製、宝石、貴金属が付いたフレームには使用できません。



泡の力でスッキッとキレイ  
カンタン、めがね洗浄



- めがねのシャンプーをスプレー  
めがねのつるをたたくように手に持ち、めがね全体に直接スプレー(4~6回)
- 汚れを浮かせさせます  
きめ細かな泡がめがね全体を包み込み、汚れを浮かせさせます。この泡がレンズは曇らな。裏面(目側)やフレームについた皮脂汚れやホコリもしっかりと洗浄します。※しつこい汚れは湯の裏でやさしくすすいでください。ゴウゴウすすぶ必要はありません。
- 水で洗い流す  
水ですっきり洗い流します
- 乾いた布で水分を拭き取ります  
あとは、キレイなタオルやティッシュで水分を拭き取って完了

### 212N めがねのシャンプー

- 中性タイプ
- 除菌
- スプレー式
- 200ml

## トレシー



#### トレシー

- 150×150mm
- 周囲ギザカット
- めがねレンズの汚れをきれいにふきとるワイピングクロス
- 超極細繊維
- 洗濯OK
- 色、枚数、文字入等ご相談下さい

## 防曇スプレー



特殊配合でくもり止め、持続性バグン

### 60AF 防曇スプレー

- めがねレンズのくもり止め
- 18ml入
- スプレー式

## クリンコート

フッ素・シリコン配合のめがねクリーナー。拭き取りか〜汚れにくいノンアルコールなので、安心・安全・イヤな臭いもしません



### 61C クリンコート

- めがねレンズ、フレームのクリーナー
- プッシュ式
- 10ml入

### 62C クリンコート

- めがね・防災面のクリーナー
- スプレー式
- 200ml入

## 魔法のような クリーナー&コーティング

プッシュ・スプレー後、広げて軽くふき上げるだけで指紋、ホコリ等が付き難い!!

- スベリタッチ感さわやか
- 拭き取りか〜
- レンズ・フレームまるごと
- めがね・防災面にも

保護面

JIS規格解説  
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説  
遮光めがね

特選品コーナー

ベントライトホルダー・聴覚保護具  
産業用度付めがね・保護員収納ケース

超音波洗浄器  
保守管理用品・付属品

WINBOFX  
高性能送風式保護面